



注記

1. 潤滑 : ハーモニック・グリース SK-1A
 : (クロスローラベアリング部は 4BNo.2)
2. 設計、取扱いに付いてはカタログを御参照ください。

入力2000r/min 時の定格トルク	起動・停止時の 許容ピークトルク	平均負荷トルク の許容最大値	瞬間許容最大トルク
1236 N·m	2990 N·m	1976 N·m	6175 N·m

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION		設計 DESIGN	J.KUROGI	Nov-28-12		タイトルTITLE	納入仕様図
仕様 SPEC				検図 VRFD	H.TSUKAHARA	Nov-30-12	製品名ARTICLE	
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5	0.5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下
無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	無記号表面アブラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED
				DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG		
				A3	mm			
							図番 DWG No	C2A4581 -
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。								